

**Garant****Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione, Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva: 3/25mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675105 3/25
GTIN	4062406118099
Classe articolo	61F

## Descrizione

### Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseri o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Con zona di torsione, **tenace**. La zona di torsione riduce i picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Ciò permette di preservare il profilo della vite e conferisce una maggiore durata (tranne per la Dim. TX40).

### Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

### Norma:

DIN ISO 1173.

### Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	25 mm
Dimensione dell'impronta a croce	3
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Norma	DIN ISO 1173
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codificazione cromatica	sì

Tipo di prodotto

Utensile bit