

**Garant****Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione, Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1/25mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675115 1/25
GTIN	4062406118105
Classe articolo	61F

## Descrizione

**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Con zona di torsione, **tenace**. La zona di torsione riduce i picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Ciò permette di preservare il profilo della vite e conferisce una maggiore durata (tranne per la Dim. TX40).

**Uso:**

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiale:**

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

## Descrizione tecnica

Dimensione dell'impronta a croce	1
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Norma	DIN ISO 1173
Profilo di manovra	Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto	Utensile bit

