

Garant**Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus, Esagono: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675125 3
GTIN	4062406118952
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Esecuzione standard, **tenace**.

Uso:

Per viti a esagono incassato a norma DIN 7426 oppure DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Descrizione tecnica

Esagono	3 mm
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto	Utensile bit