

**Garant****Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione, Impronta Torx®: TX15****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	675155 TX15
GTIN	4062406119058
Classe articolo	61F

**Descrizione****Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Con zona di torsione, **tenace**. La zona di torsione riduce i picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Ciò permette di preservare il profilo della vite e conferisce una maggiore durata (tranne per la Dim. TX40).

**Uso:**

Per viti con impronta Torx®.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiale:**

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

**Descrizione tecnica**

Impronta Torx®	TX15
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Lunghezza complessiva	25 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto	Utensile bit

