

Garant**Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus, Esagono: 2,5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 675125 2,5 |
| GTIN | 4062406118945 |
| Classe articolo | 61F |

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

Esecuzione standard, **tenace**.

Uso:

Per viti a esagono incassato a norma DIN 7426 oppure DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Lunghezza complessiva | 25 mm |
| Codolo esagonale per bit | C 6,3 |
| Esagono | 2,5 mm |
| Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali |
| Tipo di prodotto | Utensile bit |