

Garant GRIDLINE

**Armadio con sportelli a battente in lamiera e policarbonato trasparente,  
Altezza mm / Numero vasche di raccolta: 1000/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	980093 1000/2
GTIN	4062406118884
Classe articolo	91U

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Sportelli dotati lateralmente di fessure di aerazione, richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Vaschetta di raccolta zincata, saldata a tenuta stagna ai sensi della direttiva **StawaR**. Portata 100 kg. Regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Capacità di raccolta 20 litri (20 mm sotto al bordo vasca).

**Uso:**

Stoccaggio sicuro e a norma di sostanze anticrittogamiche, prodotti chimici tossici e pericolosi per le falde acquifere negli ambienti di lavoro.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Verniciatura:**

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

**Nota:**

Armadio non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili! Stoccaggio ai sensi di legge sull'uso e protezione delle acque, § 19. Vaschette conformi alla Dichiarazione di conformità del produttore ÜHP secondo la lista delle regole di costruzione della direttiva StawaR (norma tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 1000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm

Altezza utile: 860 mm

Numero vaschette di raccolta: 2

Peso: 72 kg

## Descrizione tecnica

Altezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Larghezza	1000 mm
Peso	72 kg
Numero vaschette di raccolta	2
Altezza utile	860 mm
Frontalini armadio	porta battente in lamiera e policarb. trasparente con fessure di aerazione
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	225 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per sostanze pericolose

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------

Vaschetta di raccolta Larghezza armadio / Armadietto  
1000 mm

---

980096 1000