

Garant**Portainseriti con doppio bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 40/19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	250 mm
Sottoplacchetta	259031 18
Staffa, vite, molla	259035 1
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 4040S19
Ampiezza funzionale L ₄	50 mm
Inserto adatto	CN.. 1906..
Misura inserto	19 mm
Lunghezza della testina L ₁	45 mm
Dimensione codolo	40 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 13
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta 10 pezzi Modello 2	259026 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Sottoplacchetta Modello 36	259031 36
Sottoplacchetta Modello 18	259031 18
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500