

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
40/19mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250018 40/19  |
| GTIN            | 4062406119218 |
| Classe articolo | 21T           |

### Descrizione tecnica

|  |                 |
|--|-----------------|
| Codice ISO portautensile               | PCLNR/L 4040S19 |
| Inserto adatto                         | CN.. 1906..     |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 50 mm           |
| Leva                                   | 259015 1        |
| Misura inserto                         | 19 mm           |
| Set spine elastiche                    | 259047 1        |
| Dimensione codolo                      | 40 mm           |
| Set di molle                           | 259044 1        |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 45 mm           |
| Lunghezza complessiva L                | 250 mm          |
| Sottopiacchetta                        | 259031 17       |
| Vite per leva                          | 259018 1        |
| Norma                                  | DIN ISO 5610    |
| Tipo di impiego                        | destro          |
| Passaggio interno per LR               | no              |

## Scheda tecnica

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo di regolazione $\kappa$ | 95 grado                              |
| Applicazione                   | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Applicazione                   | Tornitura cilindrica esterna          |
| Tipo di prodotto               | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

### Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Set di molle 10 pezzi Modello 7           | 259044 7  |
| Sottoplacchetta Modello 16                | 259031 16 |
| Vite per leva Modello 1                   | 259018 1  |
| Vite per leva Modello 13                  | 259018 13 |
| Sottoplacchetta Modello 36                | 259031 36 |
| Leva Modello 13                           | 259015 13 |
| Leva Modello 1                            | 259015 1  |
| Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 1 | 259047 1  |
| Set di molle 10 pezzi Modello 1           | 259044 1  |