

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
40/19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	35 mm
Dimensione codolo	40 mm
Leva	259015 1
Vite per leva	259018 1
Set di molle	259044 1
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	48 mm
Inserto adatto	CN.. 1906..
Codice ISO portautensile	PCBNR/L 4040S19
Lunghezza complessiva L	250 mm
Set spine elastiche	259047 1
Sottoplacchetta	259031 17
Misura inserto	19 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 16	259031 16
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 1	259047 1
Sottoplacchetta Modello 36	259031 36
Vite per leva Modello 13	259018 13
Leva Modello 1	259015 1
Set di molle 10 pezzi Modello 1	259044 1
Set di molle 10 pezzi Modello 7	259044 7
Vite per leva Modello 1	259018 1
Leva Modello 13	259015 13