

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
40/19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Vite per leva	259018 1
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	50 mm
Sottopiacchetta	259031 17
Inserto adatto	CN.. 1906..
Dimensione codolo	40 mm
Leva	259015 1
Misura inserto	19 mm
Codice ISO portautensile	PCKNR/L 4040S19
Lunghezza complessiva L	250 mm
Set di molle	259044 1
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	45 mm
Set spine elastiche	259047 1
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 16	259031 16
Leva Modello 1	259015 1
Leva Modello 13	259015 13
Set di molle10 pezzi Modello 7	259044 7
Set di spine elastiche10 pezzi Modello 1	259047 1
Set di molle10 pezzi Modello 1	259044 1
Vite per leva Modello 1	259018 1
Sottoplacchetta Modello 36	259031 36
Vite per leva Modello 13	259018 13