

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro mLevel con piano in eluplan grigio scuro, Lunghezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920002 1000
GTIN	4062406119294
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

**Postazione di lavoro mLevel**, la postazione che si adatta ai vostri bisogni. Classica regolazione manuale dell'altezza con passo da 25 mm mediante base d'appoggio con viti di fissaggio, per la regolazione dell'intera postazione. Tacche sul lato interno della gamba per una più facile regolazione.

**Verniciatura:**

**Struttura portante** antracite RAL 7016, **non configurabile**.

**Colonna di sollevamento** in alluminio anodizzato, **non configurabile**.

**Parete laterale e posteriore** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile**.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	1000 mm
Modello	mLevel
Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Materiale piano di lavoro	Eluplan
Pannello di comando con display e funzione di memoria	no
Spessore piano di lavoro	40 mm

Spessore rivestimento	2 mm
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Serie	Postazione di lavoro
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	750 - 1000 mm
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Profondità piano di lavoro	700 mm
Regolazione dell'altezza in continuo	no
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Peso	60 kg
Profondità	800 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	750-1000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

## Accessori

Mensola 810 mm profondità utile Per modello 1000	920211 1000
Coppia di rulli Modello 1	920212 1
Telaio portante Kanban permLevel e eLevel+ Profondità 400 mm	920201 400

Alloggiamento per computer 16G Altezza 500 mm	927335 500
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/4	927300 400/4
Multifix Per modello 300	928201 300
Cassettiera mobile 24G Altezza corpo / Numero di cassette 500/5 mm	927620 500/5
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 500/5	927600 500/5
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 400/4	927315 400/4
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/2	927600 300/2
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 500/4	927315 500/4
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 500/3	927315 500/3
Piantane di supporto Altezza 962 mm	928010 962
Piantane di supporto Altezza 1362 mm	928010 1362
Piantane di supporto Altezza 200 mm	928010 200
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3	927300 400/3
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 400/4	927600 400/4
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 200/1	927600 200/1
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 500/5	927315 500/5
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/3	927300 300/3
Piantane di supporto Altezza 481 mm	928010 481
Porta PC Modello M	928753 M
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/3	927600 300/3
Cassetto porta-tastiera Modello 1	927341 1
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/2	927300 300/2