

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro mLevel con piano in eluplan grigio scuro, Lunghezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 920002 2000 |
| GTIN | 4062406119416 |
| Classe articolo | 91P |

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro mLevel, la postazione che si adatta ai vostri bisogni. Classica regolazione manuale dell'altezza con passo da 25 mm mediante base d'appoggio con viti di fissaggio, per la regolazione dell'intera postazione. Tacche sul lato interno della gamba per una più facile regolazione.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, **non configurabile**.

Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, **non configurabile**.

Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile**.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Regolazione dell'altezza in continuo | no |
| Larghezza | 2000 mm |
| Profondità piano di lavoro | 700 mm |
| Lunghezza piano di lavoro | 2000 mm |
| Peso | 80 kg |
| Materiale piano di lavoro | Eluplan |

| | |
|--|--|
| Rivestimento del piano di lavoro | Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum) |
| Profondità | 800 mm |
| Principio della regolazione dell'altezza | Montaggio completo |
| Superficie del piano di lavoro | Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce |
| Colore superficie piano di lavoro | grigio scuro |
| Spessore piano di lavoro | 40 mm |
| Modello | mLevel |
| Serie | Postazione di lavoro |
| Pannello di comando con display e funzione di memoria | no |
| Spessore rivestimento | 2 mm |
| Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 750 - 1000 mm |
| Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro | 750-1000 mm |
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg |
| Esecuzione regolazione dell'altezza | meccanico |
| Spessore inserti | 40 mm |
| Compensazione altezza | 25 mm |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |

Accessori

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Piantane di supporto Altezza 962 mm | 928010 962 |
| Piantane di supporto Altezza 481 mm | 928010 481 |
| | 927600 300/3 |

Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette
300/3

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero
cassette 400/4

927315 400/4

Multifix Per modello 300

928201 300

Porta PC Modello M

928753 M

Cassetto porta-tastiera Modello 1

927341 1

Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette
400/4

927600 400/4

Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/3

927300 300/3

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero
cassette 500/5

927315 500/5

Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette
500/5

927600 500/5

Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette
300/2

927600 300/2

Piantane di supporto Altezza 1362 mm

928010 1362

Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3

927300 400/3

Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/4

927300 400/4

Alloggiamento per computer 16G Altezza 500 mm

927335 500

Cassettiera mobile 24G Altezza corpo / Numero di cassette
500/5 mm

927620 500/5

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero
cassette 500/3

927315 500/3

Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette
200/1

927600 200/1

Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/2

927300 300/2

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero
cassette 500/4

927315 500/4

Piantane di supporto Altezza 200 mm

928010 200