

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro eLevel con piano in eterlux chiaro, Lunghezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 920014 1000 |
| GTIN | 4062406119485 |
| Classe articolo | 91P |

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro eLevel – regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza mediante pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l'**altezza dell'intera postazione di lavoro**.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, **non configurabile**.

Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, **non configurabile**.

Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile**.

Nota:

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiere anticesoimento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un'unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|---|
| Superficie del piano di lavoro | Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore |
| Materiale piano di lavoro | Eterlux |

| | |
|--|--|
| Profondità | 800 mm |
| Principio della regolazione dell'altezza | Montaggio completo |
| Colore superficie piano di lavoro | grigio chiaro |
| Lunghezza piano di lavoro | 1000 mm |
| Serie | Postazione di lavoro |
| Larghezza | 1000 mm |
| Regolazione dell'altezza in continuo | sì |
| Pannello di comando con display e funzione di memoria | sì |
| Peso | 70 kg |
| Profondità piano di lavoro | 700 mm |
| Spessore piano di lavoro | 40 mm |
| Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 700 - 1000 mm |
| Spessore rivestimento | 2,7 mm |
| Rivestimento del piano di lavoro | Eterlux (melammina/resina fenolica) |
| Modello | eLevel |
| Ingresso per tipo di connettore | F |
| Tensione nominale | 250 V |
| Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro | 700-1000 mm |
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg |
| Esecuzione regolazione dell'altezza | elettrico |
| Spessore inserti | 40 mm |
| Compensazione altezza | 25 mm |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Alloggiamento per computer 16G Altezza 500 mm | 927335 500 |
| Cassettiera mobile 24G Altezza corpo / Numero di cassette 500/5 mm | 927620 500/5 |
| Lamiera di sicurezza per postazione di lavoro Adatto per profondità della postazione di lavoro 800 mm | 920350 800 |
| Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/3 | 927300 300/3 |
| Multifix Per modello 300 | 928201 300 |
| Piantane di supporto Altezza 200 mm | 928010 200 |
| Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/2 | 927300 300/2 |
| Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/2 | 927600 300/2 |
| Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 400/4 | 927315 400/4 |
| Piantane di supporto Altezza 962 mm | 928010 962 |
| Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 200/1 | 927600 200/1 |
| Piantane di supporto Altezza 481 mm | 928010 481 |
| Piantane di supporto Altezza 1362 mm | 928010 1362 |
| Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/4 | 927300 400/4 |
| Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 500/3 | 927315 500/3 |
| Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 400/4 | 927600 400/4 |
| Porta PC Modello M | 928753 M |
| Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassette 500/4 | 927315 500/4 |
| Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/3 | 927600 300/3 |
| Cassetto porta-tastiera Modello 1 | 927341 1 |
| Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3 | 927300 400/3 |
| | 927315 500/5 |

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettera mm / Numero
cassetti 500/5

Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette
500/5

927600 500/5