

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro mLevel con piano in eterlux chiaro, Lunghezza: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920004 2000
GTIN	4062406119447
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro mLevel, la postazione che si adatta ai vostri bisogni. Classica regolazione manuale dell'altezza con passo da 25 mm mediante base d'appoggio con viti di fissaggio, per la regolazione dell'intera postazione. Tacche sul lato interno della gamba per una più facile regolazione.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, **non configurabile.**

Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, **non configurabile.**

Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile.**

Descrizione tecnica

Profondità piano di lavoro	700 mm
Modello	mLevel
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Rivestimento del piano di lavoro	Eterlux (melamina/resina fenolica)
Colore superficie piano di lavoro	grigio chiaro
Pannello di comando con display e funzione di memoria	no
Peso	80 kg
Regolazione dell'altezza in continuo	no

Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Spessore rivestimento	2,7 mm
Serie	Postazione di lavoro
Materiale piano di lavoro	Eterlux
Larghezza	2000 mm
Profondità	800 mm
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	750 - 1000 mm
Spessore piano di lavoro	40 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	750-1000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro

Accessori

Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 300/3	927300 300/3
Porta PC Modello M	928753 M
Cassetto porta-tastiera Modello 1	927341 1
Cassettiera mobile 24G Altezza corpo / Numero di cassetti 500/5 mm	927620 500/5
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 300/3	927600 300/3

Piantane di supporto Altezza 962 mm	928010 962
Piantane di supporto Altezza 481 mm	928010 481
Piantane di supporto Altezza 1362 mm	928010 1362
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/3	927300 400/3
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettera mm / Numero cassette 500/4	927315 500/4
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 300/2	927300 300/2
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 500/5	927600 500/5
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 200/1	927600 200/1
Multifix Per modello 300	928201 300
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettera mm / Numero cassette 500/5	927315 500/5
Piantane di supporto Altezza 200 mm	928010 200
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/2	927600 300/2
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 400/4	927300 400/4
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettera mm / Numero cassette 400/4	927315 400/4
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 400/4	927600 400/4
Alloggiamento per computer 16G Altezza 500 mm	927335 500
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettera mm / Numero cassette 500/3	927315 500/3