

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro eLevel con piano in eluplan grigio scuro, Lunghezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920012 1000
GTIN	4062406119454
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro eLevel – regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza mediante pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l'**altezza dell'intera postazione di lavoro**.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, **non configurabile**.

Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, **non configurabile**.

Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciata, configurabile**.

Nota:

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiera anticesoimento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un'unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

Descrizione tecnica

Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
---------------------------	---------

Profondità	800 mm
Spessore rivestimento	2 mm
Serie	Postazione di lavoro
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Modello	eLevel
Profondità piano di lavoro	700 mm
Spessore piano di lavoro	40 mm
Materiale piano di lavoro	Eluplan
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Peso	70 kg
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	700 - 1000 mm
Larghezza	1000 mm
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	700-1000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro
------------------	------------------

Accessori

Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 400/4	927315 400/4
Cassetto porta-tastiera Modello 1	927341 1
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 300/3	927600 300/3
Cassettiera mobile 24G Altezza corpo / Numero di cassetti 500/5 mm	927620 500/5
Multifix Per modello 300	928201 300
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 400/3	927300 400/3
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 500/5	927315 500/5
Porta PC Modello M	928753 M
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 400/4	927300 400/4
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 300/3	927300 300/3
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassetti 300/2	927300 300/2
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 500/3	927315 500/3
Piantane di supporto Altezza 200 mm	928010 200
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 300/2	927600 300/2
Alloggiamento per computer 16G Altezza 500 mm	927335 500
Piantane di supporto Altezza 481 mm	928010 481
Cassettiera 24G con cassetti Altezza / Numero di cassetti 400/4	927600 400/4
Piantane di supporto Altezza 962 mm	928010 962
Cassettiera mobile 16G Altezza cassettiera mm / Numero cassetti 500/4	927315 500/4

Piantane di supporto Altezza 1362 mm	928010 1362
Lamiera di sicurezza per postazione di lavoro Adatto per profondità della postazione di lavoro 800 mm	920350 800
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 200/1	927600 200/1
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 500/5	927600 500/5