

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro con base d'appoggio con piano grigio scuro in eluplan,
Lunghezza piano di lavoro: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920101 1000
GTIN	4062406119577
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro angolare per workstation. Regolazione dell'altezza con passo da 25 mm mediante struttura portante con viti di fissaggio. Con telaio base in lamiera di acciaio e tubo quadro, portata **250 kg**.

Per:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Non è possibile alcuna regolazione elettrica dell'altezza della postazione di lavoro angolare.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016 (non configurabile), **pareti laterali e posteriori** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciate**.

Nota:

In caso di combinazione della postazione di lavoro angolare con la postazione di lavoro eLevel o eLevel+, sulle workstation è indispensabile prevedere le lamiere antiscioiamento.

Descrizione tecnica

Spessore piano di lavoro	40 mm
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Peso	80 kg

Profondità	800 mm
Serie	Workstation
Spessore rivestimento	2 mm
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Pannello di comando con display e funzione di memoria	no
All'estremità della profondità del piano	700 mm
Materiale piano di lavoro	Anima ST con rivestimento sintetico eluplan
Regolazione dell'altezza in continuo	no
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Larghezza	1100 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	750 - 1000 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Profondità piano di lavoro	1000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	750-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro angolare

