

Garant GRIDLINE

**Telaio portante Kanban per eLevel, Profondità: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920202 400
GTIN	4062406119652
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

Struttura in tubo di acciaio robusto. Boccole filettate **con modulo da 100 mm** per mensole n. art. 920211.

Regolazione elettrica continua dell'altezza per adattamento alla postazione di lavoro eLevel. Unita con la propria unità di sollevamento al pannello di comando della postazione di lavoro.

**Uso:**

Flusso di materiali costante nella postazione di lavoro. Per l'avanzamento automatizzato di vaschette portamateriali attrezzate.

**Per:**

Postazione di lavoro nelle Dim. 1000 e 1500.

Postazione di lavoro eLevel n. art. 920012, 920014, 920016.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

è un articolo aggiuntivo per il quale è necessario effettuare un'ordinazione separata in abbinamento a una postazione di lavoro eLevel n. art. 920012, 920014 e 920016 Dim. 1000 e 1500.

**Descrizione tecnica**

Profondità	400 mm
Numero di mensole massime possibile	6× n. art. 920211
Peso	66,6 kg
Altezza dal piano di lavoro	700 - 1000 mm
Portata	250 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo base Kanban