



## Colla ultrarapida, 20 g, Modello: FAST



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083361 FAST
GTIN	4062406120337
Classe articolo	02A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione. A indurimento rapido, bassa viscosità, adatto per **elastomeri EPDM, gomma piena, gomma spugnosa e plastica**. Ideale per la realizzazione di o-ring

#### Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

### Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Resistenza alla rottura per trazione	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza manuale secondo	10 - 30 s
Viscosità dinamica	10 - 20 mPas
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Colore	trasparente

Campo di impiego temperatura	-55 - 95 °C
Durata dalla data di produzione	12 mese
Forma	liquido
Resistenza alla trazione	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Base chimica	Etilcianoacrilato
Spessore	1,06 g/cm <sup>3</sup>
adatto per materiale	Gomma
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Elastomero
Capacità	20 ml
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida