

**Colla ultrarapida, 20 g, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083361 UNI
GTIN	4062406120313
Classe articolo	02A

**Descrizione****Esecuzione:**

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione. Uso universale, adatto per la maggior parte delle **materie plastiche, metallo e legno.**

**Nota:**

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

**Descrizione tecnica**

Resistenza manuale secondo	5 - 40 s
Resistenza alla rottura per trazione	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Viscosità dinamica	95 - 200 mPas
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Base chimica	Etilcianoacrilato

Completamente indurito dopo	10 - 30 min
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Metallo
Forma	liquido
Resistenza alla trazione	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Spessore	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Campo di impiego temperatura	-55 °C
Durata dalla data di produzione	9 mese
Colore	trasparente
Capacità	20 ml
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida