



Casco di protezione EuroGuard, Colore: YELLOW



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 097802 YELLOW |
| GTIN | 4017765057466 |
| Classe articolo | 09K |

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione leggero in polietilene ad alta densità con **una più elevata resistenza laterale** grazie al profilo interno dalle pareti doppie. Perfettamente adatto per l'utilizzo all'aperto e a basse **temperature fino a -20 °C**. L'**ampio lato frontale** offre una superficie stampabile di 5 x 5 cm. Con **ventilazione laterale regolabile**.

- **Cinghia a 6 punti con altezza regolabile**
- **Attacco Euroslot da 30 mm**
- **Fascia tergisudore in ecopelle**
- **Forma dritta con gocciolatoio**
- **Dotato di chiusura a cremagliera**

Uso:

Edilizia, opere di ingegneria civile.

Norma:

DIN EN 397

Per:

Cuffie antirumore n. art. 097753; 097756.

Materiale elmetto: HDPE

Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Dim.: 53 - 61 cm

Peso: 340 g

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Regolazione taglia | Sistema di chiusura a rotazione |
| Dimensione | 53 - 61 cm |
| Peso | 340 g |
| Resistenza alle basse temperature | Fino a -20 °C |
| Colore | YELLOW |
| Materiale elmetto | HDPE |
| Tipo di prodotto | Casco di protezione |

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco Modello 1 | 097753 1 |
| Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco Modello 3 | 097753 3 |
| Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco Modello 2 | 097753 2 |
| Cuffie antirumore Modello HELMET | 097795 HELMET |