

**Sigillante, 50 ml, ID produttore: 82-33****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083345 82-33
GTIN	8029822064054
Classe articolo	08G

Descrizione**Esecuzione:**

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Ad alta resistenza, per piccole fessure, anche in caso di poco sporco oleoso, ideale per il fissaggio di cuscinetti.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	82-33
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Resistenza manuale secondo	5 - 10 min

Per misura del filetto M fino a	M12
adatto per campo d'impiego	Fissaggio di cuscinetti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	superfici oleose
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Colore	verde
Temperatura di immagazzinamento	25 °C
Viscosità dinamica	120 - 180 mPas
Capacità	50 ml
Per tipo di filettatura	tutti
Forma	liquido
Momento di scollamento minimo	20 Nm
Dimensione massima fessura	0,1 mm
adatto per materiale	Metallo
Caratteristica	tixotropo
Caratteristica	resistente allo shock termico
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Durata dalla data di produzione	12 mese
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Punto di infiammabilità	100 °C
Completamente indurito dopo	1 - 3 h
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Sigillante

Accessori

083391 7061

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063

083392 7063