



Casco di protezione EuroGuard, Colore: WHITE



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097802 WHITE
GTIN	4017765057442
Classe articolo	09K

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione leggero in polietilene ad alta densità con **una più elevata resistenza laterale** grazie al profilo interno dalle pareti doppie. Perfettamente adatto per l'utilizzo all'aperto e a basse **temperature fino a -20 °C**. L'**ampio lato frontale** offre una superficie stampabile di 5 x 5 cm. Con **ventilazione laterale regolabile**.

- **Cinghia a 6 punti con altezza regolabile**
- **Attacco Euroslot da 30 mm**
- **Fascia tergisudore in ecopelle**
- **Forma diritta con gocciolatoio**
- **Dotato di chiusura a cremagliera**

Uso:

Edilizia, opere di ingegneria civile.

Norma:

DIN EN 397

Per:

Cuffie antirumore n. art. 097753; 097756.

Materiale elmetto: HDPE

Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Dim.: 53 - 61 cm

Peso: 340 g

Descrizione tecnica

Colore	WHITE
Regolazione taglia	Sistema di chiusura a rotazione
Resistenza alle basse temperature	Fino a -20 °C
Peso	340 g
Dimensione	53 - 61 cm
Materiale elmetto	HDPE
Tipo di prodotto	Casco di protezione

Accessori

Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco Modello 1	097753 1
Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco Modello 2	097753 2
Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ versione casco Modello 3	097753 3
Cuffie antirumore Modello HELMET	097795 HELMET