



Levigatrici diritte, Modello: 722317



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077261 722317
GTIN	4014586879437
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **Levigatrice diritta estremamente pratica.**
- **Rotazione regolare grazie al mandrino bilanciato.**
- **Potente motore con elevata capacità di asportazione.**
- **Particolarmente indicata per la lavorazione dell'acciaio legato, nonché per lavori di levigatura e lucidatura, grazie alla regolazione della velocità.**
- **Per mole abrasive con gambo e frese in metallo duro.**

Pratica levigatrice diritta ad alte prestazioni con **collo del mandrino corto**. Anche per uso semi-fisso.

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio Ø 6 mm, 2 chiavi di serraggio SW13 e SW17.

Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un Ø di 12 mm.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	GSZ8-280PE
Lunghezza cavo	4 m
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Peso	1,4 kg
Potenza assorbita	750 W

Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Campo del numero di giri	8500 - 28000 min ⁻¹
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	077268 6
----------------------------------------------------------------------	----------