



## Levigatrici diritte, Modello: 722320



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077261 722320
GTIN	4014586879451
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Levigatrice diritta estremamente pratica.**
- **Rotazione regolare grazie al mandrino bilanciato.**
- **Potente motore con elevata capacità di asportazione.**
- **Particolarmente indicata per la lavorazione dell'acciaio legato, nonché per lavori di levigatura e lucidatura, grazie alla regolazione della velocità.**
- **Per mole abrasive con gambo e frese in metallo duro.**
- **Robusta levigatrice diritta, a numero di giri ridotto.**
- **Adatto anche per la lavorazione di acciaio inossidabile.**
- **POWERtronik con stabilizzazione del numero di giri e protezione contro i sovraccarichi.**

#### Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio Ø 6 mm, 2 chiavi di serraggio SW13 e SW17.

#### Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un Ø di 12 mm.

### Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Denominazione originale prodotto	GSZ8-90PEL
Lunghezza cavo	4 m

Peso	1,8 kg
Potenza assorbita	710 W
Campo del numero di giri	2500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

## Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	077268 6
---	----------