



Levigatrici diritte, Modello: 722322



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077261 722322
GTIN	4014586880501
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **Levigatrice diritta estremamente pratica.**
- **Rotazione regolare grazie al mandrino bilanciato.**
- **Potente motore con elevata capacità di asportazione.**
- **Particolarmente indicata per la lavorazione dell'acciaio legato, nonché per lavori di levigatura e lucidatura, grazie alla regolazione della velocità.**
- **Per mole abrasive con gambo e frese in metallo duro.**

Con tecnologia FEIN **ErgoGrip** per lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura ergonomica. Levigatrice diritta universale per lavorare in punti di difficile accesso. Colletto sottile e maneggevole per levigare gli interni.

Pratica levigatrice diritta ad alte prestazioni con **collo del mandrino corto**. Anche per uso semi-fisso.

- **Levigatrice diritta FEIN ErgoGrip estremamente potente.**
- **Notevole profondità d'inserimento, lunghezza cuscinetto collare: 173 mm.**
- **POWERtronic con stabilizzazione del numero di giri e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Con collo del mandrino lungo.**

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio Ø 8 mm, 2 chiavi di serraggio SW13 e SW17.

Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un Ø di 12 mm.

Descrizione tecnica

Peso	2,1 kg
------	--------

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Potenza assorbita	1010 W
Lunghezza cavo	4 m
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Denominazione originale prodotto	GSZ11-320PERL
Campo del numero di giri	9500 - 32500 min ⁻¹
Ø Massimo pinze di serraggio	8 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio
8 mm

077268 8