



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 29 pezzi, Modello: S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	634120 S
GTIN	4013288173928
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M10.

Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3,5 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Contenuto:

Con cricchetto reversibile n. art. 635295.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pezzi

Dim. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

BITS esagonali: 5 pz. n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6; 8

BIT per Phillips: 3 pz. n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25

BIT Pozidriv: 2 pz. n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25

BIT per Torx®: 6 pz. n. art. 675340 Dim. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pezzo 200 mm

Prolunga Wobble: 1 pezzo 76 mm

Raccordo con mandrino a cambio rapido: 1 pz. quadro da 3/8 pollice - attacco esagonale per bit da 1/4 pollice

Cricchetto (Dimensione P): 1 pz. n. art. 635290 con quadro

Cricchetto (Dimensione S): 1 pz. n. art. 635295 con cricchetto reversibile

Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Descrizione tecnica

Numero pezzi	29
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Pozidriv
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Dimensione apertura	metrica
Campo apertura bussola esagonale	8-19 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-8 mm
Denominazione originale prodotto	8100 SB 8
Imballaggio	Borsa pieghevole di tessuto, chiusura a strappo
Lunghezza	262 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX27

675340 TX27

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm

675310 1/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	675340 TX25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675320 1/25
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 6 mm	675240 6
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 5 mm	675240 5
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 3 mm	675240 3
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	675340 TX15
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 4 mm	675240 4
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus Esagono 8 mm	675240 8
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675310 3/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675320 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30	675340 TX30
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX40	675340 TX40
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675310 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	675340 TX20
Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Metal", reversibile, 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido	635295