

**Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 12 V, Modello: M12TLED****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Classe articolo	07A

Descrizione**Esecuzione:**

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata. Torce con testa della lampada a LED regolabile.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Batterie Milwaukee 12 V MB12.

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M12TLED-0
Tensione batteria	12 V
Grado di protezione IP	IP 54
Numero di batterie contenute	0

Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	120 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Movimento tastatore	0 - 90 grado
Attributo del nome del prodotto	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC