



Comparatore a leva Tesatast, lunghezza asta tastatrice 12,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,1/40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436252 0,1/40
GTIN	7630041110500
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Letture 2/1000.

TESA – Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Corpo robusto monoblocco; amagnetica. **Swiss Made.**

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,002/0,001 – errore ammesso 2 μm , errore ammesso totale 4 μm , errore di inversione 2 μm .

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento	40 mm
Intervallo di misurazione per direzione	0,1 mm
Errore ammesso totale f_{totale}	3,5 μm
Forza di misura	0,15 N
Errore ammesso f_e	2,7 μm
Risoluzione	0,002 mm
Movimento tastatore	2×120 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	11,8 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG
Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG

Accessori

Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 11,8 mm Ø Sfera di misura 2R mm	436315 2R
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 11,8 mm Ø Sfera di misura 1 mm	436315 1
Supporto di centraggio Modello	436512
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 11,8 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436315 2