



## Comparatore a leva Tesatast, lunghezza asta tastatrice 36,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,25/38mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436225 0,25/38
GTIN	7630041110487
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Comparatori a leva con **asta tastatrice lunga. Lettura 1/100.**

**TESA** – Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Corpo robusto monoblocco; amagnetica. **Swiss Made.**

#### Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

#### Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

#### Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

#### Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

#### Nota:

**Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01** – errore ammesso 10  $\mu\text{m}$ , errore ammesso totale 13  $\mu\text{m}$ , errore di inversione 3  $\mu\text{m}$ .

## Descrizione tecnica

Errore di inversione valore misurato $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Forza di misura	0,06 N
Errore ammesso totale $f_{\text{totale}}$	13 $\mu\text{m}$
Intervallo di misurazione per direzione	0,25 mm
Errore ammesso $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Ø Alloggiamento	38 mm
Risoluzione	0,01 mm
Movimento tastatore	2×120 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	36,53 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

## Servizi

Certificato DAkkSComparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG
Rapporto di taraturaComparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG

## Accessori

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 36,5 mm Ø Sfera di misura 1 mm	436317 1
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 36,5 mm Ø Sfera di misura 2R mm	436317 2R

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 36,5 mm  
Ø Sfera di misura 2 mm

---

436317 2