



Pinza regolabile PLUS con ganaschia inferiore regolabile, Lunghezza complessiva: 230mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	708901 230
GTIN	3662424019821
Classe articolo	73R

Descrizione

Esecuzione:

Uso semplice e sicuro. Apertura facile e rapida mediante **leva di sblocco** sull'impugnatura inferiore. Elevata capacità e profondità di serraggio, 5 possibilità di regolazione rapida e di precisione. Ganaschia inferiore a curvatura profonda per il serraggio di profili angolari, a U, tubi, ecc. Superfici di presa zigrinate e corpo particolarmente robusto in acciaio per molle. Pinza completamente nichelata.

Uso:

Per il fissaggio sicuro di profilati, lamiere e tubi. Pressione di serraggio regolabile fino a 10.000 N.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, forgiato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	230 mm
Lunghezza griffe	40 mm
Apertura materiale angolato	40 mm
Apertura materiale tondo	80 mm
Tipo di prodotto	Pinza regolabile

