



## Micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte IMICRO, Intervallo di misurazione: 8-10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428830 8-10
GTIN	7630041116960
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte digitale per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche a grandi profondità. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo). Centraggio e orientamento automatici. Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. **Sistema di misura CAPA  $\mu$**  brevettato. Superfici di contatto in acciaio temprato (HV30–770).

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Accessori speciali:

Anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428802, cavo per la trasmissione dati, trasmettitore radio n. art. 498921, adattatore radio n. art. 498924.

#### Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	8 - 10 mm
Dimensione a	2,5 mm
Profondità di misura standard	58 mm
Profondità di misura con prolunga massima	379 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

## Accessori

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 1/100	428802 1/100
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9