

Garant**Rullo Ø 90×100 mm, Modello: AIR**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	568575 AIR
GTIN	4062406119805
Classe articolo	56S

Descrizione

Esecuzione:

Foro dell'attacco Ø 19 mm con cava doppia per chiavetta.

Esecuzione pneumatica, impostazione personalizzata del grado di durezza. Con adattatore per pompe della bicicletta incluso.

Uso:

Per l'inserimento di mininastri di tela abrasiva n° articolo 568531 – 568561.

Descrizione tecnica

Colore	nero
Struttura	pneumatico
Grado di durezza	AIR
Ø Rullo	90 mm
Larghezza rullo	100 mm
Ø Foro	19 mm
Tipo di prodotto	Rullo per satinatura

