



Micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte IMICRO, Intervallo di misurazione: 80-90mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428830 80-90
GTIN	7630041117097
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte digitale per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche a grandi profondità. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo). Centraggio e orientamento automatici. Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. **Sistema di misura CAPA μ** brevettato. Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5–2300).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428802, cavo per la trasmissione dati, trasmettitore radio n. art. 498921, adattatore radio n. art. 498924.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

Profondità di misura con prolunga massima	1604 mm
Intervallo di misurazione	80 - 90 mm
Profondità di misura standard	104 mm
Dimensione a	11 mm
Limite di errore	0,005 mm
Lettura	0,001 mm

Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm	022500 100

Accessori

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/500	428802 4/500
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 85 mm	484030 85
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/150	428802 4/150