



Micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte IMICRO, Intervallo di misurazione: 70-80mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428830 70-80 |
| GTIN | 7630041117080 |
| Classe articolo | 45A |

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte digitale per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche a grandi profondità. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo). Centraggio e orientamento automatici. Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. **Sistema di misura CAPA μ** brevettato. Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5–2300).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428802, cavo per la trasmissione dati, trasmettitore radio n. art. 498921, adattatore radio n. art. 498924.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------|
| Profondità di misura con prolunga massima | 1604 mm |
| Dimensione a | 11 mm |
| Intervallo di misurazione | 70 - 80 mm |
| Profondità di misura standard | 104 mm |
| Limite di errore | 0,005 mm |
| Lettura | 0,001 mm |

| | |
|--|--|
| Numero di batterie contenute | 1 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Grado di protezione IP | IP 54 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | DIN 863 |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero |
| Metrologia | digitale |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Taratura | B6 |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100 mm | 022500 100 |
| Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm | 022510 200 |

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/150 | 428802 4/150 |
| Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/500 | 428802 4/500 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm | 484030 75 |
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |