

Garant**Spazzola a piattello con gambo, grana ceramica (CER), Ø 20 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	575022 120
GTIN	4062406120306
Classe articolo	51P

Descrizione**Esecuzione:**

Spazzole a piattello con **setole abrasive molto spesse (dotazione completa)** colate nel piattello in plastica. **Elevata stabilità dimensionale** grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.

Gambo da 6 mm, ad alta stabilità.

Spazzole in nylon con **percentuale di grana ceramica**. Azione abrasiva aggressiva.

Vantaggi:

- **Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.**
- **Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.**
- **Sicurezza dei processi grazie all'elevata stabilità e precisione dimensionale.**
- **Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

Uso:

Su **centri di lavorazione CNC** e nella **robotica**, preferibilmente nella **rettifica** con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: **sbavatura precisa, arrotondamento di spigoli, lavori di precisione** dopo la fresatura, **finitura superficiale** ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Grana	120
Avanzamento	800 - 3000 mm/min
Grado di finezza	medio
Spessore setole	0,6 mm
Accostamento	0,3 (fine) – 2,0 (grosso) mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 20 mm
Ø Spazzola D ₁	20 mm
Ø Piattello D ₂	24 mm
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Lunghezza utile H ₁	25 mm
Velocità consigliata	1500 - 2500 min ⁻¹
Numero massimo giri	4500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Spazzola per piattello

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

