

CARTEC**Golfare girevole con anello, Ø Filettatura: M16**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086486 M16
GTIN	8013429800054
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Punto di ancoraggio avvitabile e ruotabile di 360° per il sollevamento di carichi pesanti, con cuscinetti a sfere, a prova di rottura al 100%, **certificato a norma DGUV, fattore di sicurezza 4** in tutte le direzioni.

Nota:

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Portata SF 4:1: 1,12 t

Larghezza alloggiamento sul perno A: 30 mm

Larghezza asola B: 13 mm

Dim. C: 46 mm

Ø perno D: 38 mm

Dim. E: 50 mm

Descrizione tecnica

Dimensione E	50 mm
Dimensione C	46 mm
Larghezza asola B	13 mm

Larghezza alloggiamento sul perno A	30 mm
Ø Perno D	38 mm
Portata WLL SF 4:1	1,12 t
Altezza H	105 mm
Ø Filettatura	M16×20
Tipo di prodotto	Golfare girevole con anello