FACOM

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 38 pezzi

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630370
GTIN	3662424040023
Classe articolo	63V

Descrizione

Esecuzione:
Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola** secondo **DIN 3124.**
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120.**
Uso:
Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M3 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6, viti con intaglio con filettatura M3 – M5 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 – M8.
Fornitura:
Bussole per esagono esterno: 10 pz. Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bit, C 6,3, per esagono incassato: 5 pezzi Dim. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bit, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: 7 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pezzi Dim. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: 3 pezzi Dim. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, per viti con intaglio: 3 pezzi Dim. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Portalame bit: 1 pz. bussola quadra da 1/4 pollice – attacco per bit da 1/4 pollice
Prolunga: 1 pz. codolo per bit E 6,3 – attacco quadro da 1/4 pollice
Impugnatura: 1 pezzo
Prolunga: 2 pz. Dim. 55; 100 mm

Snodo cardanico: 1 pezzo
Cricchetto: 1 pezzo
Riposte in: Astuccio in plastica

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Intaglio
Profilo di manovra	Pozidriv
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Numero pezzi	38
Campo apertura bussola esagonale	5,5-14 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-7 mm
Imballaggio	Astuccio in plastica
Lunghezza	152 mm
Larghezza	92 mm
Altezza	48 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola