

CARTEC**Golfare girevole con anello, Ø Filettatura: M30**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086486 M30
GTIN	8013429800177
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Punto di ancoraggio avvitabile e ruotabile di 360° per il sollevamento di carichi pesanti, con cuscinetti a sfere, a prova di rottura al 100%, **certificato a norma DGUV, fattore di sicurezza 4** in tutte le direzioni.

Nota:

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Portata SF 4:1: 5,3 t

Larghezza alloggiamento sul perno A: 45 mm

Larghezza asola B: 22 mm

Dim. C: 65 mm

Ø perno D: 75 mm

Dim. E: 80 mm

Descrizione tecnica

Larghezza asola B	22 mm
Ø Perno D	75 mm
Larghezza alloggiamento sul perno A	45 mm

Dimensione E	80 mm
Dimensione C	65 mm
Portata WLL SF 4:1	5,3 t
Altezza H	165 mm
Ø Filettatura	M30×35
Tipo di prodotto	Golfare girevole con anello