

CARTEC**Golfare girevole con anello, Ø Filettatura: M24**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086486 M24
GTIN	8013429800139
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Punto di ancoraggio avvitabile e ruotabile di 360° per il sollevamento di carichi pesanti, con cuscinetti a sfere, a prova di rottura al 100%, **certificato a norma DGUV, fattore di sicurezza 4** in tutte le direzioni.

Nota:

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Portata SF 4:1: 3,15 t

Larghezza alloggiamento sul perno A: 40 mm

Larghezza asola B: 18 mm

Dim. C: 70 mm

Ø perno D: 58 mm

Dim. E: 68 mm

Descrizione tecnica

Ø Perno D	58 mm
Dimensione C	70 mm
Larghezza alloggiamento sul perno A	40 mm

Larghezza asola B	18 mm
Dimensione E	68 mm
Altezza H	153 mm
Portata WLL SF 4:1	3,15 t
Ø Filettatura	M24×30
Tipo di prodotto	Golfare girevole con anello