

CARTEC**Golfare girevole con anello, Ø Filettatura: M20**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086486 M20
GTIN	8013429800092
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Punto di ancoraggio avvitabile e ruotabile di 360° per il sollevamento di carichi pesanti, con cuscinetti a sfere, a prova di rottura al 100%, **certificato a norma DGUV, fattore di sicurezza 4** in tutte le direzioni.

Nota:

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Portata SF 4:1: 2 t

Larghezza alloggiamento sul perno A: 34 mm

Larghezza asola B: 16 mm

Dim. C: 57 mm

Ø perno D: 50 mm

Dim. E: 61 mm

Descrizione tecnica

Ø Perno D	50 mm
Dimensione E	61 mm
Larghezza alloggiamento sul perno A	34 mm

Larghezza asola B	16 mm
Dimensione C	57 mm
Altezza H	131 mm
Portata WLL SF 4:1	2 t
Ø Filettatura	M20×30
Tipo di prodotto	Golfare girevole con anello