

**Elemento a T interno/interno/interno, Potenza allacciata: 3/8pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Elemento a T, interno/interno/interno, G 3/8, apertura 17, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura operativa max. 150 °C, ottone lucido.

**Descrizione tecnica**

Filettatura interna di raccordo	3/8 pollici
Denominazione originale prodotto	254.35
Ø	11 mm
Pressione massima di esercizio	60 bar
Materiale	Ottone
Tipo di prodotto	Giunto