

**Elemento a T interno/interno/interno, Potenza allacciata: 1/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080035 1/4
GTIN	4047322647168
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Elemento a T, interno/interno/interno, G 1/4, apertura 13, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura operativa max. 150 °C, ottone lucido

**Descrizione tecnica**

Pressione massima di esercizio	60 bar
Materiale	Ottone
Denominazione originale prodotto	254.34
Filettatura interna di raccordo	1/4 pollici
Ø	8 mm
Tipo di prodotto	Giunto