

**Elemento a T interno/interno/interno, Potenza allacciata: 1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080035 1/2
GTIN	4047322647199
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Elemento a T, interno/interno/interno, G 1/2, apertura 21, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura operativa max. 150 °C, ottone lucido

Descrizione tecnica

Ø	15 mm
Denominazione originale prodotto	254.39
Pressione massima di esercizio	60 bar
Filettatura interna di raccordo	1/2 pollici
Materiale	Ottone
Tipo di prodotto	Giunto