

Garant

Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza Portata max. 250 / 200 kg, piano in eluplan scuro, Modello: 1500/S

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Piano in eluplan scuro di 50 mm di spessore. Tavolo da lavoro **con** lamiera anticesoioamento, possibilità di montaggio in serie.:

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile, traverse **termoverniciate** in antracite RAL 7016.

Raccomandazioni:

Semplici attività di montaggio da seduti o in piedi.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L'aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità	750 mm
Materiale piano di lavoro	Eluplan scuro
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì

Portata con carico permanente	250 kg
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Larghezza	1500 mm
Peso	105 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Portata massima	250 kg
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	720 - 1200 mm
Velocità di sollevamento	38 mm/s
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	1 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro