


**Garant**

**Lamiere forate posteriori, Adatte per la lunghezza del piano di lavoro:  
1500mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	920365 1500
GTIN	4062406120801
Classe articolo	91S

## Descrizione

### Esecuzione:

In lamiera di acciaio profilata, □ da 9×9 mm con passo da 37 mm.

Per il fissaggio sulla parte posteriore delle postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza per carichi leggeri. Le lamiere forate vengono avvitate sul lato interno delle traverse posteriori.

### Per:

Tavoli di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza per carichi leggeri n. art. 920301 – 920306.

### Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

### Verniciatura:

**Termoverniciato** in antracite RAL 7016.

## Descrizione tecnica

Larghezza	1245 mm
Profondità	70 mm
Peso	7,4 kg
Altezza	334 mm
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm



Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Parete dorsale