

Garant GRIDLINE

Raccordo a gomito, Modello: 2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927122 2
GTIN	4062406120931
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordo a gomito in lamiera di acciaio profilata. Per garantire una maggiore solidità del banco da lavoro.

Uso:

Per un'ulteriore stabilizzazione delle basi d'appoggio.

Fornitura:

Raccordo a gomito doppio, a coppia per singola struttura portante, per montaggio in serie: unione di due piani di lavoro con un'unica struttura portante (in alternativa, unione dei piani di lavoro mediante una giunzione di testa).

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Sulle strutture portanti sono già presenti i fori per il fissaggio dei raccordi a gomito.

Descrizione tecnica

Profondità	40 mm
Larghezza	410 mm
Altezza	180 mm
Peso	2,1 kg
Spessore del materiale	1 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Raccordo a gomito