

Garant**Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	410100 300
GTIN	4062406122157
Classe articolo	40Z

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Corsoio ergonomico ottimizzato.

Superfici di contatto finemente lappate. Senza asta di profondità.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Astuccio
Risoluzione	0,05 mm
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Risoluzione	mm / pollici
Norma	ISO 13385
Lunghezza dei becchi	64 mm
Taratura	A1
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm

Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300