

Garant**Alesametro di alta precisione per interni, Intervallo di misurazione: 35-60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435190 35-60
GTIN	4045197726384
Classe articolo	41C

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento di misurazione di confronto a due posizioni altamente preciso, con dischi di centraggio elastici. Esecuzione **leggera** e robusta con **elementi in CFRP** per una minore **dilatazione termica** e una maggiore **protezione contro la corrosione**. Impugnatura sul supporto per minori influssi termici. Trasmissione scorrevole e precisa della corsa della punta di contatto mediante un segmento ricurvo. Le diverse punte di contatto con sfera d'acciaio temprato fisse consentono di comporre i diversi \varnothing da misurare.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- **Esecuzione robusta e più leggera con elementi in CFRP.**
- **Dilatazione termica bassa.**
- **Maggiore protezione contro la corrosione.**

Uso:

Per la misurazione di precisione del \varnothing , della rotondità e della cilindricità dei fori e dei profili interni.

Fornitura:

Alesametro Garant di alta precisione in cassetta di legno (senza comparatore).

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzeramento n. art. 484030.

Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o un tastatore n. art. 434900 Dim. 16.

Descrizione tecnica

Profondità di misura	178 mm
Ripetibilità senza comparatore	1 μ m
Numero di anelli di azzeramento	3
Numero di punte di contatto	6
Intervallo di misurazione	35 - 60 mm
Larghezza disco di centraggio	28 mm
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C4
Tipo di prodotto	Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Servizi

Certificato DAkkSAlesametro (Forma B + C) Campo di misura massima 60 mm	023220 60
Rapporto di taraturaAlesametro (Forma B + C) Campo di misura max. 60 mm	023210 60

Accessori

Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Comparatori di precisioneantiurto Intervallo di misurazione / \emptyset Cassa 1/58 mm	433090 1/58
Comparatoreantiurto Intervallo di misurazione / \emptyset Cassa 10/58 mm	432110 10/58
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Adattatore per alesametri a 2 punti di contatto1 pezzo Modello 35-90	439914 35-90