

Garant**Alesmetro di alta precisione per interni, Intervallo di misurazione:
150-300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435190 150-300
GTIN	4045197726506
Classe articolo	41C

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento di misurazione di confronto a due posizioni altamente preciso, con dischi di centraggio elastici. Esecuzione **leggera** e robusta con **elementi in CFRP** per una minore **dilatazione termica** e una maggiore **protezione contro la corrosione**. Impugnatura sul supporto per minori influssi termici. Trasmissione scorrevole e precisa della corsa della punta di contatto mediante un segmento ricurvo. Le diverse punte di contatto con sfera d'acciaio temprato fisse consentono di comporre i diversi \varnothing da misurare.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- **Esecuzione robusta e più leggera con elementi in CFRP.**
- **Dilatazione termica bassa.**
- **Maggiore protezione contro la corrosione.**

Uso:

Per la misurazione di precisione del \varnothing , della rotondità e della cilindricità dei fori e dei profili interni.

Fornitura:

Alesmetro Garant di alta precisione in cassetta di legno (senza comparatore).

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzeramento n. art. 484030.

Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o un tastatore n. art. 434900 Dim. 16.

Descrizione tecnica

Numero di punte di contatto	11
Numero di anelli di azzeramento	3
Profondità di misura	178 mm
Ripetibilità senza comparatore	1 µm
Intervallo di misurazione	150 - 300 mm
Larghezza disco di centraggio	85 mm
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C4
Tipo di prodotto	Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Servizi

Rapporto di taraturaAlesametro (Forma B + C) Campo di misura max. 800 mm	023210 800
--	------------

Accessori

Adattatore per alesametri a 2 punti di contatto1 pezzo Modello 90-300	439914 90-300
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Comparatori di precisioneantiurto Intervallo di misurazione / Ø Cassa 1/58 mm	433090 1/58
Comparatoreantiurto Intervallo di misurazione / Ø Cassa 10/58 mm	432110 10/58