

Garant**Alesmetro di alta precisione per interni, Intervallo di misurazione:
50-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435190 50-150
GTIN	4045197726391
Classe articolo	41C

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento di misurazione di confronto a due posizioni altamente preciso, con dischi di centraggio elastici. Esecuzione **leggera** e robusta con **elementi in CFRP** per una minore **dilatazione termica** e una maggiore **protezione contro la corrosione**. Impugnatura sul supporto per minori influssi termici. Trasmissione scorrevole e precisa della corsa della punta di contatto mediante un segmento ricurvo. Le diverse punte di contatto con sfera d'acciaio temprato fisse consentono di comporre i diversi \varnothing da misurare.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- **Esecuzione robusta e più leggera con elementi in CFRP.**
- **Dilatazione termica bassa.**
- **Maggiore protezione contro la corrosione.**

Uso:

Per la misurazione di precisione del \varnothing , della rotondità e della cilindricità dei fori e dei profili interni.

Fornitura:

Alesmetro Garant di alta precisione in cassetta di legno (senza comparatore).

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzeramento n. art. 484030.

Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o un tastatore n. art. 434900 Dim. 16.

Descrizione tecnica

Ripetibilità senza comparatore	1 µm
Profondità di misura	178 mm
Numero di punte di contatto	11
Intervallo di misurazione	50 - 150 mm
Numero di anelli di azzeramento	3
Larghezza disco di centraggio	42,3 mm
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C4
Tipo di prodotto	Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Servizi

Rapporto di taratura Alesametro (Forma B + C) Campo di misura max. 160 mm	023210 160
---	------------

Accessori

Adattatore per alesametri a 2 punti di contatto 1 pezzo Modello 35-90	439914 35-90
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Comparatori di precisione antiurto Intervallo di misurazione / Ø Cassa 1/58 mm	433090 1/58
Comparatore antiurto Intervallo di misurazione / Ø Cassa 10/58 mm	432110 10/58